

# ACCESSOIRES ACCESORIOS



## POSSIBILITE

LA RICHE GAMME D'ACCESSOIRES ELARGIT LA POLYVALENCE DES HUMIDIFICATEURS EASYSTEAM EN SIMPLIFIANT L'INSTALLATION DANS N'IMPORTE QUELLE SITUATION ET EN OPTIMISANT LA DISTRIBUTION DE LA VAPEUR. IL EST POSSIBLE D'ASSOCIER AU DEBIT DE LA VAPEUR DE L'HUMIDIFICATEUR EASYSTEAM UNE LANCE DE DISTRIBUTION OU UNE BUSE DE DIFFUSION (SPECIFIQUE POUR LES APPLICATIONS DANS LES BAINS TURCS) OU UNE TETE DE VENTILATION.

CELLE-CI PEUT ETRE MONTEE DIRECTEMENT SUR L'HUMIDIFICATEUR OU A DISTANCE ET POSITIONNEE SUR L'ETRIER DE SUPPORT PREVU A CET EFFET. DE PLUS, DES LANCES DE DISTRIBUTION DE DIVERSES MESURES ET MODELES AVEC UN DIAMETRE DN25 OU AVEC UN DIAMETRE DN40 SELON LA CAPACITE DE DEBIT DE L'HUMIDIFICATEUR SONT DISPONIBLES.

EN CAS D'UTILISATION DE L'HUMIDIFICATEUR EN MODALITE PROPORTIONNELLE AVEC UN HUMIDOSTAT INTEGRE, LE REGLAGE DE LA MACHINE S'EFFECTUE AU MOYEN D'UN TRANSDUCTEUR D'HUMIDITE D'ENVIRONNEMENT ET, SI ELLE EST CONFIGUREE, EGALEMENT AVEC UNE SONDRE CONDUITE DE LIMITE. DE PLUS, UN TUYAU DE VAPEUR NON TOXIQUE D'UN DIAMETRE DN25 OU DN40 EST DISPONIBLE POUR LES DIVERS BRANCHEMENTS.

## POSIBILIDAD

LA RICA GAMA DE ACCESORIOS AMPLÍA LA VERSATILIDAD DE LOS HUMIDIFICADORES EASYSTEAM, LO QUE LOS CONVIERTE EN FÁCILES DE INSTALAR EN CUALQUIER SITUACIÓN Y PERMITIENDO LA OPTIMIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL VAPOR. AL HUMIDIFICADOR EASYSTEAM SE LO PUEDE COMBINAR, PARA LA EROGACIÓN DEL VAPOR, CON UNA TOBERA DE DISTRIBUCIÓN O UNA BOQUILLA DIFUSORA (ESPECÍFICA PARA APLICACIONES EN BAÑOS TURCOS) O UN CABEZAL DE VENTILACIÓN.

ESTE ÚLTIMO PUEDE INSTALARSE DIRECTAMENTE EN EL HUMIDIFICADOR O VOLVER A INSTALARSE Y COLOCARSE EN EL ESTRIBO DE SOPORTE. ADEMÁS, HAY TOBERAS DE DISTRIBUCIÓN DISPONIBLES DE DISTINTAS MEDIDAS Y MODELOS CON DIÁMETRO DN25 O CON DIÁMETRO DN40 SEGÚN LA CAPACIDAD DE EROGACIÓN DEL HUMIDIFICADOR.

EN CASO DE QUE SE UTILICE EL HUMIDIFICADOR EN MODO PROPORCIONAL CON HUMIDOSTATO INTEGRADO, LA REGULACIÓN DE LA MÁQUINA SE REALIZA MEDIANTE EL TRANSDUCTOR DE HUMEDAD AMBIENTE Y SI ESTÁ CONFIGURADA, TAMBIÉN A TRAVÉS DE LA SONDRA DEL CONDUCTO DE LÍMITE. Y ADEMÁS ESTÁ DISPONIBLE, PARA LAS DISTINAS CONEXIONES, EL TUBO DE VAPOR ATÓXICO ADECUADO CON DIÁMETRO DN25 O DN40.



1

TÊTE DE VENTILATION EN ACIER INOXYDABLE  
CABEZAL DE VENTILACIÓN DE ACERO INOXIDABLE



2

ÉTRIERS POUR LE MONTAGE À DISTANCE  
DES TÊTES DE VENTILATION  
ESTRIBOS PARA EL MONTAJE A DISTANCIA  
DE LOS CABEZALES DE VENTILACIÓN



3

DISTRIBUTEURS DE VAPEUR  
DISTRIBUIDORES DE VAPOR



4

TUYAU VAPEUR  
TUBO DE VAPOR



5

TRANSDUCTEUR D'HUMIDITE 4-20 mA / 0-100 RH%  
TRANSDUCTOR DE HUMEDAD 4-20 mA / 0-100 RH%



6

TRANSDUCTEUR D'HUMIDITE 4-20 mA / 0-100 RH%  
POUR APPLICATION EN CONDUITE  
TRANSDUCTOR DE HUMEDAD 4-20 mA / 0-100  
RH% PARA APLICACIÓN EN CONDUCTO



7

ACCESSOIRE POUR LE REFROIDISSEMENT DE  
L'EAU DE VIDANGE (UNIQUEMENT SÉRIE ES)  
ACCESORIO PARA EL ENFRIAMIENTO DEL AGUA  
DE DESCARGA (SOLO SERIE ES)



8

ACCESSOIRE POUR NANO DISPLAY  
ACCESORIO PARA NANO PANTALLA